

# Baęlantı kablosu VMPAL-KM-V-SD44-IP67-

Ürün numarası: 562390

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Elektriksel bağlantı	Soketli kablo
Kablo özellięi	Standart
Min. Kablo bükme radyusu	115 mm
Kablo çapı	9,6 mm
Kablo yapısı	36x0,25
Koruma sınıfı	IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC