

Baęlantı kablosu NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

Ürün numarası: 562468

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Karşılık geldięi norm	EN 61076-2-101 ISO 20401
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Ürün aęırlığı	50 Gram
Elektrik baęlantısı	4 kutuplu / 3 kutuplu Açılı soket / Düz soket M8x1 / M8x1
Çalışma gerilimi aralığı DC	20.4 V...26.4 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	3 A
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özellięi	Enerji zincirleri için uygun
Min. kablo bükülme yarıçapı	35 mm
Kablo çapı	3.3 mm
Kablo yapısı	2 x 0,25 mm ²
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PUR
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC