

Baęlantı kablosu NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Ürün numarası: 562471

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|---|--|
| Uygun olduęu standart | EN 61076-2-101 ISO 20401 |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Ürün aęırlığı | 45 g |
| Elektriksel baęlantı | 4-pin / 2-kablo Açılı soket / kablo M8x1 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 20,4 ... 26,4 V |
| 40 °C'de kabul edilebilir akım yükü | 3 A |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Kablo özellięi | Suitable for energy chains |
| Min. Kablo bükme radyusu | 35 mm |
| Kablo çapı | 3,3 mm |
| Kablo yapısı | 2x0,25 |
| Damar sonları | Tel halkası |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 50 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Malzeme, kablo kılıfı | TPE-U(PUR) |
| Malzeme, muhafaza | TPE-U(PU) |
| Malzeme, sıkma baęlantılar | Pirinç Altın yaldızlı |
| Malzeme, yalıtkan kılıf | PVC |