

Kaplin EAMC-16-20-3-5

Ürün numarası: 562672

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|----------------|
| Tutucu çapı 1 | 3 mm |
| Tutucu çapı 2 | 5 mm |
| Boyut | 16 |
| Nominal uzunluk | 20 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 10000 1/min |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 0.28 000065 |
| Aktarılabılır tork | 0.2 Nm |
| Ürün ağırlığı | 8 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |