


Kaplin EAMC-16-20-4-8

Ürün numarası: 562675

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	4 mm
Tutucu çapı 2	8 mm
Büyükük	16
Nominal uzunluk	20 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	10.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	0,28 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	0,7 Nm
Ürün ağırlığı	8 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun