


Kaplin EAMC-30-32-6.35-10

Ürün numarası: 562679

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	6,35 mm
Tutucu çapı 2	10 mm
Büyükük	30
Nominal uzunluk	32 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	5,87 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	6,5 Nm
Ürün ağırlığı	48 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun