

Kaplin EAMC-30-32-10-14

Ürün numarası: 562683

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	10 mm
Tutucu çapı 2	14 mm
Boyut	30
Nominal uzunluk	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	5.87 000065
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	48 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu