


# Elektrikli kızak EGSK-33- -

Ürün numarası: 562752

FESTO



Temsili örnek



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	100 ... 630 mm
Büyükük	33
Vidalı mil çapı	10 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Elektomekanik doğrusal eksen Bilyalı vidalı
Referanslama	Referans anahtarı
Mil tipi	Bilyalı vida
Max. ivmelenme	20 m/s <sup>2</sup>
Max. Hız	0,395 ... 1,1 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,003 - ±0,01 mm
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP10
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Sabit yatak dinamik temel yük derecesi	1.790 N
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	62E+03 mm <sup>4</sup>
2. derece atalet momenti bölgesi Iz	380E+03 mm <sup>4</sup>
Max. itme kuvveti Fx	148 ... 239 N
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0,0771 kgcm <sup>2</sup>
Besleme sabiti	6 ... 10 mm/U
Sabit yatak istatistiksel temel yük derecesi	2.590 N
Bağlantı şekli	Dişi dişli ve ayar pimli
Malzeme, son kapaklar	Alüminyum pres döküm kaplı
Malzeme, profil	kaplı Yüksek alışımlı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik kapağı	Alüminyum pres döküm kaplı
Malzeme, taşıyıcı araba	Çelik
Malzeme, aks somunu	Çelik
Malzeme, dişli mil	Çelik