



Elektrikli kızak EGSP-33- -

Ürün numarası: 562756
Üretimden kalkacak ürün

[Rulman kılavuz yataklı](#)
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için
[destek portaline bakın.](#)

FESTO

Temsili örnek



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	100 ... 630 mm
Büyükük	33
Vidalı mil çapı	13 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Elektomekanik doğrusal eksen Bilyalı vidalı
Referanslama	Referans anahtarı
Mil tipi	Bilyalı vida
Max. ivmelenme	20 m/s ²
Max. Hız	0,39 ... 2 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,003 - ±0,01 mm
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Koruma sınıfı	IP10
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Sabit yatak dinamik temel yük derecesi	6.250 N
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	53,5E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi Iz	352E+03 mm ⁴
Max. itme kuvveti Fx	165 ... 466 N
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0,22 kgcm ²
Besleme sabiti	6 ... 20 mm/U
Sabit yatak istatistiksel temel yük derecesi	2.700 N
Bağlantı şekli	Dişi dişli ve ayar pimli
Malzeme, son kapaklar	İşlenmiş alüminyum alışımlı kaplı
Malzeme, profil	kaplı Yüksek alışımlı çelik
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik kapağı	Alüminyum pres döküm kaplı
Malzeme, taşıyıcı araba	Çelik
Malzeme, aks somunu	Çelik
Malzeme, dişli mil	Çelik