



# Elektrikli kızak EGSP-46- -

Ürün numarası: 562757  
Üretimden kalkacak ürün

[Rulman kılavuz yataklı](#)  
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için  
[destek portaline bakın.](#)

FESTO

Temsili örnek



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

| Özellik                                      | Değer  |
|--|--|
| Çalışma stroğu                               | 200 ... 840 mm                                 |
| Büyükük                                      | 46   |
| Vidalı mil çapı                              | 15 mm  |
| Montaj konumu                                | istenildiği gibi                               |
| Yatak  | Rulman yataklamalı                             |
| Tasarım yapısı                               | Elektomekanik doğrusal eksen<br>Bilyalı vidalı |
| Referanslama                                 | Referans anahtarı                              |
| Mil tipi                                     | Bilyalı vida                                   |
| Max. ivmelenme                               | 20 m/s <sup>2</sup>                            |
| Max. Hız                                     | 0,43 ... 2 m/s                                 |
| Tekrarlama hassasiyeti                       | ±0,003 - ±0,01 mm                              |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK      | 0 - Paslanma yok                               |
| Koruma sınıfı                                | IP10   |
| Çevre sıcaklığı                              | 0 ... 40 °C                                    |
| Sabit yatak dinamik temel yük derecesi       | 6.700 N  |
| 2. derece atalet momenti bölgesi ly          | 205E+03 mm <sup>4</sup>                        |
| 2. derece atalet momenti bölgesi lz          | 1.450E+03 mm <sup>4</sup>                      |
| Max. itme kuvveti Fx                         | 267 ... 460 N                                  |
| Metre strok başına kütle atalet momenti JH   | 0,39 kgcm <sup>2</sup>                         |
| Besleme sabiti                               | 10 ... 20 mm/U                                 |
| Sabit yatak istatistiksel temel yük derecesi | 3.330 N  |
| Bağlantı şekli                               | Dişi dişli ve ayar pimli                       |
| Malzeme, son kapaklar                        | İşlenmiş alüminyum alışımlı kaplı              |
| Malzeme, profil                              | kaplı<br>Yüksek alışımlı çelik                 |
| Malzeme hakkında not                         | LABS içeren malzemeler mevcut<br>RoHS'a uygun  |
| Malzeme, tahrik kapağı                       | Alüminyum pres döküm kaplı                     |
| Malzeme, taşıyıcı araba                      | Çelik  |
| Malzeme, aks somunu                          | Çelik  |
| Malzeme, dişli mil                           | Çelik  |