

Terminal CPX-P

Ürün numarası: 562818

FESTO

Elektriksel IO, kendinden emniyetli modüllerin kullanımı mümkün.



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Elektriksel bağlantı	Fieldbus Entegre edilmiş kontrolör
Maks. modül sayısı	10
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP20 IP65
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun Makine ekipmanlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK EX talimatlarına göre Makineler için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
KC işareti	KC-EMV
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex ec IIC T4 Gc X
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Sertifika yayınlayan bölüm	DNV 15.0193 X
LED göstergeler	Bus durumu Kanal durumu Modül durumu Sistem durumu
Diyagnostik	Diyagnoz belleği Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnoz Düşük gerilim modülleri
Girişler için max. adres hacmi	64 Byte
Çıkışlar için max. adres hacmi	64 Byte
Parametreleri konfigure etmek	Diyagnoz tutumu Tehlike önleme tepkisi Kanalların zorlanması Sinyal kurulumu
Dahili çevrim süresi	< 1 ms
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 25 %