



# Temel valf

## VOFC-L-M32C-M-FG12-F9-A

Ürün numarası: 562864

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	51 mm
Standart nominal debi	3.000 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Pilot uyarılı piston dikme valfi
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	12 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	yok
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Akış yönü	tek yönlü
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)	SIL 4 Yüksek Talep moduna kadar SIL4 Düşük Talep moduna kadar
Debi miktarı Kv havalandırma	3,8 m <sup>3</sup> /h
Debi miktarı Kv tahliye	3,8 m <sup>3</sup> /h
Kapama süresi	14 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	25 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Kullanım havası sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	880 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 4	NAMUR delik bağlantıları
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum Sert Ematal kaplı