



Temel valf

VOFC-L-B52-G14-F9

Ürün numarası: 562873
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | 5/2 iki durumlu |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Genişlik | 40 mm |
| Standart nominal debi | 850 l/min |
| Çalışma basıncı | 2 ... 8 bar |
| Tasarım yapısı | Sert piston trip valfi |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Nominal genişlik | 6 mm |
| Sızdırmazlık prensibi | Sert |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Yardımcı el kumanda | yok |
| Kumanda şekli | Pilotlu |
| Pilot basıncı beslemesi | dahili |
| Akış yönü | tek yönlü |
| Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL) | up to SIL 2 high demand mode Ürün SRP/CS'de SIL 2 low demand'e kadar kullanılabilir |
| Debi miktarı Kv havalandırma | 0,65 m ³ /h |
| Debi miktarı Kv tahliye | 0,65 m ³ /h |
| Maksimum anahtarlama frekansı | 1 Hz |
| Kapama süresi | 20 ms |
| Kapama süresi | |
| Açma süresi | 20 ms |
| Anahtarlama zamanı | 100% |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 790 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum Sert Ematal kaplı |