



Temel valf

VOFD-LT-M32-MN-FG14-F10

Ürün numarası: 562883

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	51 mm
Standart nominal debi	450 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Direkt uyarılı dikme valf
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	5 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	yok
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	tek yönlü
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)	bis SIL 3 High Demand mode SIL 3 Düşük Talep modundan
Vakumda kullanılabilir	evet
Debi miktarı Kv havalandırma	0,36 m ³ /h
Debi miktarı Kv tahliye	0,36 m ³ /h
Kapama süresi	9 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	45 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Genişletilmiş ortam sıcaklığı	-25 - 60 °C Low Demand mode
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	560 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4 NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	NAMUR delik bağlantıları
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum Sert Ematal kaplı