


Solenoid bobin

VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME

Ürün numarası: 562893

FESTO

F19 çekirdek sistemi için, kablo bağlantısı metrik, 24 V DC ve AC, kalıplanmış muhafaza, yüksek güvenlik.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 1.8 W 24 V AC: 40/65 Hz, güç 1,8 VA
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex e mb IIC T6, T5, T4 Gb
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T4,T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Sertifika yayınlayan bölüm	BVS15 ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
Koruma sınıfı	IP64
Ürün ağırlığı	330 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	PA UP