


Güç besleme soketi NECU-M-PPG5-C1

Ürün numarası: 563059

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	EN 61984
Elektriksel bağlantı	AIDA Push-pull 5-pinli ön montajlı Soket / yaylı klemens
Soket kodlaması	2 ve 5 kontaklarında
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	16 A
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Müsaade edilebilir kablo çapı	9 ... 13 mm
Bağlantı kesidi	0,75 ... 2,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-40 ... 100 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Material housing	Çinko pres döküm Nikel kaplı
Renkli gövde	gümüş
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Bakır alaşım Nikel kaplamalı ve altın yaldızlı