


Baęlantı pleyti

VABS-S4-2S-G18-R3-EX2

Ürün numarası: 563066

FESTO

15407/-2 standardına uygun port yapısı.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	18 mm
Standarda dayalı	ISO 15407-2
Montaj konumu	istenildięi gibi
Pilot basıncı beslemesi	harici
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2 A
Kirlilik sınıfı	3
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex nA II T3 X
ATEX kategorisi Toz	II 3D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (dięer işlemler için gerekli)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4 monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	192 g
Baęlantı şekli	geçiş delikli EN 15407-2'ye uygun
Baęlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm