


# Kısma plakası VABF-S7-F1B1P2-F

Ürün numarası: 563395

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi                             |
| Pilot basıncı beslemesi                 | harici<br>dahili                             |
| Mpa işletim basıncı                     | 0 ... 1,2 MPa                                |
| Çalışma basıncı                         | 0 ... 12 bar                                 |
| Kullanım havası                         | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma                      |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364 Zon III                            |
| Koruma sınıfı                           | IP65   |
| Bağlantı şekli                          | geçiş delikli                                |
| Pilot hava bağlantısı 12                | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 2                     | Flanş 1/4<br>NAMUR delik bağlantıları        |
| Pnömatik bağlantı 3                     | G1/4   |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun                                 |
| Malzeme, bağlantı plakası               | Alüminyum Ematal                             |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları        | NBR  |