


Filtre regülasyon valfi MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS

Ürün numarası: 564112

FESTO

Maksimum çıkış basıncı 7 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, metal kavanoz koruması, manüel su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyüklik | 9 |
| Seri | MS |
| Tetikleme güvenliği | Aksesuarlı, kilitlenebilir |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filtreleme derecesi | 40 µm |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Tasarım yapısı | Direkt uyarılı filtre diyafram regülatörü |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 220 ml |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çalışma basıncı | 1 ... 20 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 7 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,4 bar |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::4] Asal gazlar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 2.400 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Malzeme, kapak | PA-kuvvetlendirilmiş |
| Malzeme, döner plaka | POM |
| Malzeme, filtre tutucu | POM |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, bağlantı plakası | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, montaj braketi | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, filtre | PE |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, modül bağlantıları | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, membran | NBR |
| Malzeme, çanak | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, çanak sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, gözetleme camı | PA |
| Malzeme, ayırma plakası | POM |
| Malzeme, valf pimi | İşlenmiş alüminyum alışımlı NBR POM |