



Basınç regülatörü MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS

Ürün numarası: 564134

FESTO

Maksimum çıkış basıncı 4 bar, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, akış yönü soldan sağa.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Seri | MS |
| Tetikleme güvenliği | Aksesuarlı, kilitlenebilir |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Ön kumandalı membran regülatör |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çalışma basıncı | 1 ... 20 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 4 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,4 bar |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.400 g |
| Bağlantı şekli | Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Malzeme, kapak | PA-kuvvetlendirilmiş |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, bağlantı plakası | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, montaj braketi | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, modül bağlantıları | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, membran | NBR |
| Malzeme, valf pimi | İşlenmiş alüminyum alışımlı NBR POM |