



Regülatör MS9-LR-NG-D6-AG-PSI-AS

Ürün numarası: 564141

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	9
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Ön kumandalı membran regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	0,8 ... 20 bar
Basınç ayar aralığı	0,3 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,3 bar
Kullanım havası	Hava kalite sınıfı 5:7:- DIN ISO 8573-1 e göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.400 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Aksesuarlı Ön panel montajı Hat döşeme
Malzeme bilgisi, körleme	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Malzeme bilgisi, montaj bağlantı sacı	Alüminyum pres döküm
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Malzeme bilgisi, modül konnektörü	Alüminyum pres döküm
Membran için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, valf pimi	İşlenmiş alüminyum alışımlı NBR POM