


Otomatik bağlantı rakoru

QBF-1/8-3/8-U

Ürün numarası: 564640

FESTO

dışı altıgen dışı dış.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	0,315 "
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	5,163 ft-lbf
Ürün ağırlığı	1,037 oz
Bağlantı şekli	Dış altıgen 11/16
Pnömatik bağlantı 1	Dışı dış ölçüsü 1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 3/8" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, vida sızdırmazlığı	PTFE
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik