


L uzunluğunda dişli bağlantı QBLL-3/8-3/8-U

Ürün numarası: 564680

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diş.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	0,276 "
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	L şekli, uzun
Tank büyüklüğü	5
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	16,226 ft-lbf
Ürün ağırlığı	2,441 oz
Bağlantı şekli	Diş altıgen 11/16
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş ölçüsü 3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Diş çap 3/8" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç PBT
Malzeme, vida sızdırmazlığı	PTFE
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımli paslanmaz çelik