


Y diřli baęlantı

QBY-10-32-UNF-5/32-U

Ürün numarası: 564684

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diř.



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|---|
| Büyükük | Standart |
| Nominal genişlik | 0,098 " |
| Vıdali saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj pozisyonu | istenildięi gibi |
| Tasarım | Y Őekli |
| Tank büyükükü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | 0,095 ... 1 MPa |
| Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı | 0,95 ... 10 bar |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | 13,775 ... 145 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] |
| Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364 Zon III |
| Çevre sıcaklıęı | 0 ... 60 °C |
| Max. Sıkma torku | 1,106 ft-lbf |
| Ürün aęırlıęı | 0,374 oz |
| Baęlantı Őekli | Dıř altıgen 7/16 |
| Pnömatik baęlantı 1 | Dıř diřli 10/32 UNF-2A |
| Pnömatik baęlantı 2 | Dıř çap 5/32" hortum için |
| Ortam sıcaklıęı Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Çözme halkasının rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Nikel kaplı pirinç PBT |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıęı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik |