


# L diřli baęlantı

## QBLV-3/8-3/8-U

Ürün numarası: 564743

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diř.



### Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Deęer                                       |
|--|---|
| Büyükük                                  | Standart                                    |
| Nominal genişlik                         | 0,236 "                                     |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | kaplama                                     |
| Montaj pozisyonu                         | istenildięi gibi                            |
| Tasarım                                  | L řekli                                     |
| Tank büyükükü                            | 5   |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                         |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı    | 0,095 ... 1 MPa                             |
| Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı     | 0,95 ... 10 bar                             |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı    | 13,775 ... 145 psi                          |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] |
| Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün                  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                          |
| PWIS uygunluęu                           | VDMA24364 Zon III                           |
| Çevre sıcaklıęı                          | 0 ... 60 °C                                 |
| Max. Sıkma torku                         | 16,226 ft-lbf                               |
| Ürün aęırlıęı                            | 3,146 oz                                    |
| Baęlantı řekli                           | Altıgen köřeli baęlantı vidası              |
| Pnömatik baęlantı 1                      | Erkek diř ölçüsü 3/8 NPT                    |
| Pnömatik baęlantı 2                      | Diř çap 3/8" hortum için                    |
| Ortam sıcaklıęı Fahrenheit               | 32 ... 140 °F                               |
| Çözme halkasının rengi                   | gri   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                |
| Malzeme, muhafaza                        | Nikel kaplı pirinç<br>PBT                   |
| Malzeme, vida sızdırmazlıęı              | PTFE  |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM   |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıęı            | NBR   |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik             |