

Perde geiş rakoru (abuk baęlantılı) QBS-1/2T-U

Ürün numarası: 564753

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	0,433 "
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	Bölme
Tank büyükölüęü	5
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
evre sıcaklıęı	0 ... 60 °C
Ürün aęırlıęı	2,935 oz
Pnömatik baęlantı 1	Dıř ap 1/2" hortum için
Pnömatik baęlantı 2	Dıř ap 1/2" hortum için
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	32 ... 140 °F
özme halkasının rengi	grı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirin
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik