


X tipi geçmeli bağlantı QBX-1/4T-U

Ürün numarası: 564780

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	0,197 "
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	X şekli
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	0,381 oz
Pnömatik bağlantı 1	Dış çap 1/4" hortum için
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 1/4" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik