

Körleme QBC-3/8H-U

Ürün numarası: 564788

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Standart |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | Kör tapa İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 Bar...10 Bar 13.775 000032...145 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 57,1 oz |
| Pnömatik bağlantı 1 | Otomatik rakor Ø 3/8" " |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |