


Kör tapa
QBC-1/2H-U
Ürün numarası: 564789

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Standart
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Kör tapa
Tank büyükölçüsü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	0,106 oz
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 1/2"
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 ... 140 °F
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun