

Hortum Birleřtirme Elemanı QB-1/2T-3/8-U

Ürün numarası: 564804

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	0,315 İNÇ
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	5
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.095 MPa...1 MPa 0.95 Bar...10 Bar 13.775 000032...145 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	459 oz
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 1/2" olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 3/8" olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik