


Su ayırıcı MS6N-LWS-3/8-U-V

Ürün numarası: 564872

FESTO

Tam otomatik su tahliye valfiyle su tahliyesi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	6
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Santrifüjlü ayırıcı
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	38 ml
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Yoğuşma ayırım derecesi	99 %
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	3.500 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:7:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	820 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, gözetleme camı	PA