


# Fiş

## NECU-S-M8G3-HX-Q3

Ürün numarası: 564945

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-104 EN 61984
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Bağlantı frekansı	3
Ürün ağırlığı	7,8 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli M8x1 Düz fiş / izolasyon kaydırmalı bağlantı
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 32 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 32 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Müsaade edilebilir kablo çapı	2,1 ... 3,5 mm
İzin verilen herbir kablo çapı	≥ 0,05 mm
İzin verilen kablo çapı	0,6 ... 1 mm
Bağlantı kesidi	0,1 ... 0,14 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	PA Çinko pres döküm Nikel kaplı
Malzeme, vida tipi kilitleme	Nikel kaplı piriç
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM PUR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Altın yaldızlı
İzin verilen kablo izolasyonu	PP PVC