


Bağlantı kablosu NEBV-S1W25-K-10-N-LE15

Ürün numarası: 565282

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kablo özelliği	Statik uygulamalar için
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2,95 A
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	1.580 g
Elektriksel bağlantı	25-pin Soket Sub-D
Kablo yapısı	18 x 0,34 mm ²
Kablo çapı	9,5 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Bağlantı şekli	4-40UNC
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	TPE
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz Altın yaldızlı