


Baęlantı kablosu NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Ürün numarası: 565291

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Baęlantı şekli	4-40UNC
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Ürün aęırlığı	1.432 g
Elektriksel baęlantı	44-pin Soket Sub-D
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	0,86 A
Kablo uzunluęu	10 m
Kablo özellięi	Statik uygulamalar için
Min. Kablo bükme radyusu	95 mm
Kablo çapı	9,6 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,5 mm
Kablo yapısı	40x0,14
Koruma sınıfı	IP65 IP67 monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sıkma baęlantılar	Bronz Altın yaldızlı