


# Otomatik bağlantı rakoru CRQS-1/2-1/2-U

Ürün numarası: 565325

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Standart
Nominal genişlik	0,413 "
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyükölçüsü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 14 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 203 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Max. Sıkma torku	14,751 ft-lbf
Ürün ağırlığı	1,633 oz
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Bağlantı şekli	Altıgen köşe 55/64
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış ölçüsü 1/2 NPTF
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 1/2" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, sökme halkası	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	FPM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik