


L diřli baęlantı CRQSL-1/4-1/4-U

Ürün numarası: 565328

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	0,217 "
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	L řekli
Tank büyükükü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa
Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 14 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 203 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklıęı	-20 ... 150 °C
Max. Sıkma torqu	11,801 ft-lbf
Ürün aęırlıęı	0,97 oz
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Baęlantı řekli	Altıgen köře 35/64
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř ölçüsü 1/4 NPTF
Pnömatik baęlantı 2	Diř çap 1/4" hortum için
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik
Malzeme, sökme halkası	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	FPM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik