


L diřli baęlantı CRQSL-1/4-5/16-U

Ürün numarası: 565329

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|---|--|
| Büyükölük | Standart |
| Nominal genişlik | 0,236 " |
| Montaj pozisyonu | istenildięi gibi |
| Tasarım | L řekli |
| Tank büyükölüęü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı | -0,95 ... 14 bar |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı | -13,775 ... 203 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364 Zon III |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklıęı | -20 ... 150 °C |
| Max. Sıkma torku | 11,801 ft-lbf |
| Ürün aęırlıęı | 0,967 oz |
| Kullanılabilir hatlar | PFAN |
| Baęlantı řekli | Altıgen köře 35/64 |
| Pnömatik baęlantı 1 | Erkek diř ölçüsü 1/4 NPTF |
| Pnömatik baęlantı 2 | Diř çap 5/16" hortum için |
| Ortam sıcaklıęı Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, sökme halkası | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıęı | FPM |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik |