

T-Çabuk Bağlantı Rakoru CRQST-1/4-3/8-U

Ürün numarası: 565338

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 0,335 İNÇ |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | T şekli İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 1 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...150 °C |
| Maks. sıkma torku | 11,8 ft-lbf |
| Ürün ağırlığı | 1815 oz |
| Kullanılabilir hatlar | PFAN |
| Montaj türü | Dış altıgen 21/32 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış 1/4 NPTF |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 3/8" olan hortum için |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit | -4 °F...302 °F |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Gevşetme halkası malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Hortum contası malzemesi | FPM |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |