


# Geçmeli bağlantı CRQS-3/8H-1/4-U

Ürün numarası: 565357  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Standart
Nominal genişlik	0,217 "
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 14 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 203 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	0,483 oz
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 3/8"
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 1/4" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, sökme halkası	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	FPM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik