


# Fiş

## NECU-L3G8-C2

Ürün numarası: 565710

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	100
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	56 g
Elektriksel bağlantı	8-pinli Vidalı klemens Erkek soket, düz
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	12 A
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
Bağlantı kesidi	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Çevre sıcaklığı	-40 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bakır alaşım Galvaniz kaplı