



# Mini kızak DGSL-N-20-20-PA

Ürün numarası: 566282  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Pozisyon algılamalı, yüksek doğruluk, dayanıklı küresel kafesli yatak, iki uçta metalik son konumsuz esnek sönümlenme (P).

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	20 mm
Ayarlanabilir son konum aralığı/ön uzunluk	50,5 mm
Ayarlanabilir son konum aralığı/arka uzunluk	49,5 mm
Piston çapı	25 mm
Tahrik ünitenin çalışma şekli	Yoke
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Yatak	Bilyeli kafes kılavuzu
Tasarım yapısı	Yoke Piston Piston kolu Kızak
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Max. Hız	0,8 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	0,3 mm
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,45 Nm
Yastıklama boyu	1,2 mm
Max. Kuvvet Fy	3.143 N
Max. kuvvet Fz	3.143 N
Max. tork Mx	60 Nm
Max. tork My	30 Nm
Max. tork Mz	30 Nm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	247 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	295 N
Hareket eden kütle	710 g
Ürün ağırlığı	1.813 g
Alternatif bağlantılar	Ürünün teknik resmine bak
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik