


# Soket çeşitleri

## NEBV-H1G2-P-1-N-LE2

Ürün numarası: 566659

★ Temel ürün gamı

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                       | Değer                              |
|---|------------------------------------|
| Kablo tanımlaması                             | Tanımlama etiket taşıyıcısız       |
| Montaj pozisyonu                              | istenildiği gibi                   |
| Ürün ağırlığı                                 | 16 g                               |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon             | Saha cihazı tarafı                 |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım               | Köşeli                             |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi         | Soket                              |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı          | Düz                                |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi  | Bağlantı yapısı H                  |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı      | 3                                  |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 2                                  |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi           | Yaylı kilit                        |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon             | Kontrolör tarafı                   |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi         | Kablo                              |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi  | Açık uç                            |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı      | 2                                  |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 2                                  |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 ... 60 V                         |
| 40 °C'de kabul edilebilir akım yükü           | 3 A                                |
| Kablo uzunluğu                                | 1 m                                |
| Kablo özelliği                                | Statik uygulamalar için            |
| Kablo çapı                                    | 3,4 mm                             |
| Kablo yapısı                                  | 2x0,14                             |
| İletken- ve nominal kesit                     | 0,14 mm <sup>2</sup>               |
| Damar sonları                                 | Kılıf çıkarılmış<br>Açıkça kesilir |
| Koruma sınıfı                                 | IP40                               |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama               | monte edilmiş durumda              |
| Çevre sıcaklığı                               | -5 ... 60 °C                       |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)             | EU-RoHS-RL uyarınca                |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | UK RoHS talimatlarına göre         |
| PWIS uygunluğu                                | VDMA24364-B2-L                     |
| Malzeme hakkında not                          | RoHS'a uygun                       |
| Malzeme, kablo kılıfı                         | TPE-U(PUR)                         |
| Kablo gövdesinin rengi                        | gri                                |
| Malzeme, muhafaza                             | POM                                |
| Renkli gövde                                  | Siyah                              |
| Malzeme, sıkma bağlantılar                    | Bakır alaşım<br>Galvaniz kaplı     |
| Malzeme, yalıtkan kılıf                       | PVC                                |