


# Kablolu soket NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

Ürün numarası: 566663

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                                      |
|---|--|
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                            |
| Montaj konumu                                 | herhangi bir                               |
| Ürün ağırlığı                                 | 7 Gram                                     |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı                         |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | köşeli                                     |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                                      |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz  |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | Bağlantı şeması S                          |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 2  |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 2  |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü            | Geçmeli kilit                              |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                             |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | 2x tekli damar                             |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | açık uç                                    |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 2  |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 2  |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...60 V                                 |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 3 A  |
| Kablo uzunluğu                                | 1 m  |
| Kablo özelliği                                | Standart                                   |
| Kablo çapı                                    | 1.3 mm                                     |
| Kablo yapısı                                  | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                   |
| İletkenin nominal kesiti                      | 0.14 000013                                |
| Damar uçları                                  | kör kesim                                  |
| Koruma türü                                   | IP40                                       |
| Koruma türüne ilişkin not                     | monte edilmiş durumda                      |
| Ortam sıcaklığı                               | -5 °C...60 °C                              |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)             | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                                | VDMA24364-B2-L                             |
| Malzeme hakkında not                          | RoHS uyumlu                                |

| <b>Özellik</b>           | <b>Değer</b>             |
|--------------------------|--------------------------|
| Gövde malzemesi          | POM                      |
| Gövde rengi              | siyah                    |
| Fiş kontakları malzemesi | Bakır alaşımı<br>kalaylı |
| Yalıtım kılıfı malzemesi | PVC                      |