



Soket çeşitleri

NEBV-HSG2-P-1-N-LE2

Ürün numarası: 566667

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	16 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması S
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Yaylı kilit
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	2
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 60 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	3 A
Kablo uzunluğu	1 m
Kablo özelliği	Statik uygulamalar için
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo yapısı	2x0,14
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm ²
Damar sonları	Kılıf çıkarılmış Açıkça kesilir
Koruma sınıfı	IP40
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	POM
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bakır alaşım Galvaniz kaplı
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC