


Elektrik bağlantı plakası VAVE-L1-1VH2-LP

Ürün numarası: 566714

★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kutup korumalı	Bipolar
Ek fonksiyonlar	Kıvılcım tutucu
Sinyal durum göstergesi	LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V 12 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Kirlilik sınıfı	3
Genişletilmiş ortam sıcaklığı	-5 - 60 °C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	1,5 g
Elektriksel bağlantı	2-pinli Soket
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Bağlantı şekli	Klips
Renkli gövde	Siyah
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA