


# AS-i modülü CESA-GW-AS-PB

Ürün numarası: 567032  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	75 mm x 120 mm x 83 mm
Kontrol elemanları	4 tuş
Durum göstergeleri	LCD Ekran Sarı LED planlama modu Yeşil LED AS-i normal çalışma Yeşil LED AS-i gerilimi OK Yeşil LED PROFIBUS master Yeşil LED slave programlama Yeşil LED gerilim ON Kırmızı LED konfigürasyon hatası
Çalışma gerilimi	AS-i Gerilimi 30 V DC
Akım tüketimi	AS-interface devresinden 200 mA
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Depolama sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	0 ... 55 °C
Darbe dayanım testi	EN 61131-2'ye uygun
Titreşim dayanım testi	EN 61131-2'ye uygun
Ürün ağırlığı	460 g
Fieldbus arayüzü, iletim hızı	9.6 kbit/s'den 12 mbit/s'e kadar
Fieldbus arayüzü, bağlantı teknolojisi	Kovan Sub-D 9-pinli
Fieldbus arayüzü	DIN 19245 Bölüm 3'e uygun PROFIBUS
Programlama/diyagnostik arayüzü	Seri arayüz RS 232
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik