


# AS-i modülü CACF-BT-AS

Ürün numarası: 567035  
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	46 mm x çap 19 mm
Durum göstergeleri	Yeşil LED AS-i gerilimi > 26V Sarı LED AS-i gerilimi > 18.5V
Çalışma gerilimi	AS-i Gerilimi 30 V DC
Akım tüketimi	10 mA
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-25 ... 75 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	0 ... 55 °C
Fieldbus arayüzü, bağlantı teknolojisi	AS-i flat kablo/AS-i yuvarlak kablo
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun