

Bağlantı kablosu MHJ9-KMH-2,5-HF

Ürün numarası: 567505

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ruhsat	RCM işareti
İlave fonksiyonlar	Kıvılcım sönmesi Enerji geri kazanımı ile tutma akımı azaltımı Koruyucu kapatma
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile şapka raylı
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	98 Gram
Elektrik bağlantısı	2 kutuplu / 2 kutuplu / 4 damarlı Düz soket / düz soket / kablo
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...53 V
Ters polarite koruması	çalışma voltajı için
Çalıştırma notu	Güç kaynağı, voltaj düşüşü olmadan en az 1,85 A verebilmelidir.
Güç tüketimine ilişkin not	Düşük akım fazı 2,8 W, yüksek akım fazı 17,1 W, kanal başına
Devreye girme süresi	100% Solenoid valflerin işletim talimatlarına uyun.
Tetikleme sinyali aralığı DC	3 V...30 V
Giriş akımı hakkında not	Lineer artış 3 - 15 V tetikleme sinyali ile 0,09 - 0,44 mA 15 - 30 V tetikleme sinyali ile 0,44 - 15,44 mA.
Giriş direnci	34 kOhm
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özelliği	statik uygulamalar için
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	POM