


# Lineer aktuatörLineer silindir DGC-25- -HD-

Ürün numarası: 567548

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 mm...5000 mm
Piston çapı	25 mm
Sönümlleme	Darbe emici, sert eğrili Darbe emici, yumuşak eğrili
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	Korumalı bilyalı rulman yatağı Ek kızak, standart, solda Ek kızak, standart olarak sağda
Çalışma basıncı	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 Bar...8 Bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	295 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	295 N
Hareketli kütle	2,25 kg
0 mm strokta hareketli kütle	7,51 kg
10 mm strok başına ek ağırlık	0,105 kg
Montaj türü	aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)