



Dikey basınç kapatma plakası VMPA1-HS

Ürün numarası: 567805

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	10 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik dikey istifleme	1 için kesme
Çalışma basıncı	3 ... 8 bar
Standart nominal debi miktarı havalandırma	103 l/min
Standart nominal debi miktarı tahliye	213 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	60 g
Dikey istifleme tipi montaj	manifold bloğu üzerinde her bir bağlantı pleyti üzerinde
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı PA-kuvvetlendirilmiş